



Anm. Bryggkopplingen använder bara en aktiv gren.
 Här har ett metallfilmsmotstånd lagts i serie med töjningsgivaren.
 Detta kommer att ge en temperaturdrift, som är störst i början av mätningen, men den kan också öka med drag och andra luftfenomen.
 Önskas stabilare signal, använd halvbygga, där två töjningsgivare limmas på kraftgivarens fjäderbåge.

4	3		Metallfilmsmotstånd	120 Ohm
3	1		Kåpa	
2	1		D-SUB	15pol, hane
1	1	R00344	Kraftgivare	
Fix pos.	Ant.	Ref.	Namn	Not
ARBETSUNDERLAG Ej granskat			ANM / NOTE	jans123.se
			KONSTR/RIT DESIGN JSM 940826	KRAFTGIVARE
				Elschema
			DATUM/DATE	SKALA SCALE
				R00345